



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Multi 9                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkt eller type komponent | Double OC or fault contact                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kortnavn utstyr              | OF/SD+OF                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type signalkontakter         | 2 C/O                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [In] merkestrøm              | 0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz<br>0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz<br>0,1...6 A at 24 V, DC<br>0,1...2 A at 48 V, DC<br>0,1...1,5 A at 60 V, DC<br>0,1...1 A at 110 V, DC<br>0,1...1 A at 130 V, DC<br>0,1...3 A at 277 V, AC 50/60 Hz<br>0,1...3 A at 415 v, AC 50/60 Hz |
| 9 mm polbredde               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Komplementær

|                                                |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning                        | 500 V                                                                                                                                |
| [Uimp] nominell impulsspenning                 | 4 kV                                                                                                                                 |
| Lokal varslings                                | Mekanisk varsel                                                                                                                      |
| Monteringsmetode                               | Klips på                                                                                                                             |
| Montasjeplassering                             | Left side of circuit-breaker                                                                                                         |
| Montering                                      | DIN skinne                                                                                                                           |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Nei                                                                                                                                  |
| Høyde                                          | 90 mm                                                                                                                                |
| Bredde                                         | 9 mm                                                                                                                                 |
| Dybde                                          | 68 mm                                                                                                                                |
| Vekt                                           | 38 g                                                                                                                                 |
| Farge                                          | Grå                                                                                                                                  |
| Tilkoblingsklemmer                             | Skrutilkobling ( top and bottom) 1 kabel (kabler) 2,5 mm² - Stiv<br>Skrutilkobling ( top and bottom) 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - Stiv |
| Avmantlingslengde                              | 9 mm                                                                                                                                 |
| Tiltrekningsmoment                             | 1 N.m top and bottom                                                                                                                 |

### Miljø

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-1<br>GB/T 14048.5<br>UL 1077<br>UL 489<br>C22.2 No. 5<br>C22.2 No. 235<br>EN 62019-2 |
| Produktsertifikater              | CE[RETURN]UKCA[RETURN]UL                                                                            |
| Godkjenninger                    | EAC<br>CCC                                                                                          |
| IP-grad                          | IP20                                                                                                |
| Forurensninggrad                 | 3                                                                                                   |
| Tropisk beskyttelse              | 2                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                         |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                         |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,800 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,400 cm  |
| Package 1 Weight         | 45,700 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |
| Pakke 2 Høyde            | 8,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 10,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 26,400 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 611,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 108       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 5,991 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt            |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                           |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                           |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|