



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 1 på 5 VA
[in] merkestrøm	400 A

Komplementær

Strømtrafo type	Standard for kabel Split core
Strømtrafo omsetningsforhold	400/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	480 A
Maksimal sikkerhetsfaktor	5
Tillatt strøm	24000 A under 1 s
[Ue] merkespenning	< 720 V 50 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Klips på
Bredde	Utenfor: 67 mm Indre: 42,4 mm
Høyde	Utenfor: 139 mm Indre: 85 mm
Elektrisk isolasjonsklasse	Class E
Yttre diameter kabel	42,4 mm
Tilkoblingsklemmer	Kabel 2 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm² 0,5 m

Miljø

Standarder	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,3 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	14,4 cm
Package 1 Weight	466,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm

Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	11,7 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------