



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 6 VA Klasse 1 på 8 VA
[in] merkestrøm	400 A

Komplementær

Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne og kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	400/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	24 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Maksimal sikkerhetsfaktor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Isolert låseskrue Med skruer Klips på
Montering	Montasjeplate Samleskinne DIN skinne
Bredde	Utenfor: 60 mm
Høyde	Utenfor: 85 mm
Dybde	Frame : 43 mm Total : 63 mm
Diameter	26 mm
Vekt	0,348 kg
[Uimp] Nominell impulsspenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Yttre diameter kabel	26 mm
Åpningen av barer	40.5 x 12.5 32.5 x 15.5
Forsegling	Uten

Miljø

Standarder	IEC 61869-2 VDE 0414
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	334,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	55
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	19,022 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------