



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 8 VA Klasse 1 på 12 VA
[in] merkestrøm	800 A

Komplementær

Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne og kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	800/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	48 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Maksimal sikkerhetsfaktor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer Klips på Isolert låseskrue
Montering	Samleskinne Montasjeplate DIN skinne
Bredde	Utenfor: 70 mm
Høyde	Utenfor: 95 mm
Dybde	Frame : 45 mm Total : 65 mm
Diameter	40 mm
Vekt	0,369 kg
[Uimp] Nominell impulsspenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Yttre diameter kabel	40 mm
Åpningen av barer	50.5 x 12.5 40.5 x 20.5
Forsegling	Uten

Miljø

Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	12,000 cm
Package 1 Weight	370 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,801 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------