



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	Current transducer
Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555[RETURN]Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A[RETURN]Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A
Strømtrafo type	Fleksibel kjerne

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Flying lead: 2,4 m600 V
Strømmåling	50...5000 A
Nettverksfrekvens	50 Hz
Frekvensmåleområde	50...1500 Hz
Målenøyaktighet	0,01
Installasjonskategori	IV
Forurensninggrad	2
Tykkelse	8 mm
Høyde	Åpnet: 600 mm
Diameter	Stengt: 191 mm

Miljø

IP-grad	IP67
Standarder	UL 61010-2-032 ANSI/IEEE C57.13 EN 61010-1 UL 61010-1 EN 61010-2-032
Produktsertifikater	CE[RETURN]cURus[RETURN]UL recognized
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,0 cm
Pakke 1 Bredde	30,0 cm
Pakke 1 Vekt	39,9 cm
Package 1 Weight	175,45 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm

Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,5 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------