



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Kompatibel med	EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2210R EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2220R Powerlogic PowerLogic PM5000 PM5310R Powerlogic PowerLogic PM5000 PM5320R
Strømtrafo type	Triple solid core
Utgangsspenning	0.333 V

Komplementær

[in] merkestrøm	100 A
Nettverksfrekvens	50 Hz 60 Hz
Målenøyaktighet	+/- 0.5 %
Bredde	105 mm
Høyde	80 mm
Dybde	Body : 38 mm Total : 54 mm
Senteravstand	35 mm
Åpningen av barer	25 x 21
Vekt	550 g

Miljø

Standarder	EN 60044-8 EN 61869-2
Produktsertifikater	CE[RETURN]UL

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,700 cm
Pakke 1 Bredde	9,700 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	446,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,646 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------