



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	I / O-modulen
Applikasjon	Optional expansion module
Kompatibel med	Powerlogic PowerLogic PM8000 Powerlogic PowerLogic ION7400 Powerlogic PowerLogic ION9000

Komplementær

Antall utganger	2 analog, 0-20 mA eller 4-20 mA eller 0...10 V
Antall innganger	4 analog 0...20 mA/4...20 mA 0...30 V
Bredde	22 mm
Dybde	90,5 mm
Høyde	90,5 mm
Vekt	140 g

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
IP-grad	IP30 conforming to IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	10 cm
Pakke 1 Vekt	12 cm
Package 1 Weight	223 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------