



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	I / O-modulen
Applikasjon	Optional expansion module
Kompatibel med	Powerlogic PowerLogic PM8000 Powerlogic PowerLogic ION7400 Powerlogic PowerLogic ION9000

Komplementær

Antall utganger	2 form C relay output
Antall innganger	6 digital
Bredde	22 mm
Dybde	90,5 mm
Høyde	90,5 mm
Vekt	140 g

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
IP-grad	IP30 conforming to IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,0 cm
Pakke 1 Vekt	6,0 cm
Package 1 Weight	223,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,7 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	750
Pakke 3 Høyde	95,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	194,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------