



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produkt eller type komponent	Remote display
Applikasjon	Menneske-maskin dialog søknad
Kompatibel med	Powerlogic PowerLogic PM8000 Powerlogic PowerLogic ION7400
Skjermtype	Farge TFT LCD

Komplementær

Skjermopløsning	320 x 240 pixels QVGA
Visningsstørrelse	3.5 tommer
Vist informasjon	Energy consumption Spennning Power Harmonisk forvrengning Frekvens Strøm System alarm I/O status
Meldingskapasitet	Graphic objects (bargraph, button, light...)
Lokal varsling	Status: LED (grønn) Alarm: LED (rød)
Start/stopp	5 x Trykknapp
Tilkoblingstype	RJ45
Inkludert utstyr	Mounting hardware Kabel (med 3 m)
Monteringsmetode	Innfelt montering
Monteringssupport	Rammeverk remote display
Bredde	96 mm
Høyde	96 mm
Dybde	27 mm
Vekt	300 g

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Produktsertifikater	IEC

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,97 cm
Pakke 1 Bredde	13,97 cm
Pakke 1 Vekt	19,05 cm
Package 1 Weight	0,52 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------