



Teknisk informasjon

Serie	Merten
Designnavn	D-Life
Produkt eller type komponent	Dekkramme

Komplementær

Antall hull	2 hull
Fargetone	Antrasitt
Type overflate	Matt
Overflatebehandling	Lakkert
Materiale	Termoplast
IP-grad	IP20
Høyde	90 mm
Bredde	163 mm
Dybde	12 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,200 cm
Pakke 1 Bredde	8,300 cm
Pakke 1 Vekt	16,100 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	2,900 cm
Pakke 2 Bredde	9,200 cm
Pakke 2 Lengde	16,700 cm
Pakke 2 Vekt	74,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	20,700 cm
Pakke 3 Bredde	30,700 cm
Pakke 3 Lengde	41,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,018 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------