



Teknisk informasjon

Serie	Merten
Serie kompatibilitet	PlusLink
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Enhetens utseende	Komplett produkt
Fargetone	Polarhvit (RAL 9010)

Komplementær

Applikasjon	Belysning
Teknologi	Elektronisk
Montering av enhet	Tak
Festemetode	Med skruer og klemmer
Materiale	Termoplast
Type overflate	Høyglans
Kontakttype og sammensetning	1 NO
[ue] merkespenning	220/230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Merkestrøm	10 AX
Område for deteksjon av nærvær	7 m radius
Deteksjons vinkel	360°
Lysfølsomhetsjustering	10...1000 lux
Tidsforsinkelsesområde	10 s...30 min
Monteringshøyde	2,5 m
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,200 cm
Pakke 1 Bredde	14,500 cm
Pakke 1 Vekt	18,000 cm
Package 1 Weight	377,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,528 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------