



Teknisk informasjon

Serie	KNX
Produkt eller type komponent	IR remote controller

Komplementær

Batterispenningen	CR2032 batteri 3 V DC
Høyde	94,5 mm
Bredde	52 mm
Dybde	7,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,7 cm
Pakke 1 Bredde	9,0 cm
Pakke 1 Vekt	13,2 cm
Package 1 Weight	90,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,21 kg
Pakke 3 Høyde	105 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder