



Teknisk informasjon

Serie	KNX
Designnavn	System design D-Life
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Bus type	KNX
Fargetone	Rustfritt stål

Komplementær

Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Antall kanaler	5
Type vern	Krypzonebeskyttelse
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelsesområde	0.....1s (skru på)
Føleflate	Lateral: 8 m
Deteksjons vinkel	180° Horisontal
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling	Lakkert
Montering av enhet	Innfelt
Monteringshøyde	2,2 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,9 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm
Package 1 Weight	99,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	18,5 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,38 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------