



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Heating actuator
I drift	Manuell KNX bus system
Bus type	KNX
Rated output	0.5 A - 5 x for output continuous 0 to 100 % 0.5 A for output switching on/off
Rated input	Signal voltage (SELV): 2 x binær

Komplementær

Total number of 18 mm modules	4
Koblingsskjema	DIN skinne
[ue] merkespenning	207...253 V
Lasttype	Valve: 230 V AC Valve: 24 V AC

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,100 cm
Pakke 1 Bredde	12,600 cm
Pakke 1 Vekt	15,900 cm
Package 1 Weight	332,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	19,700 cm
Pakke 2 Bredde	30,600 cm
Pakke 2 Lengde	41,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,688 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti

18 months