



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Switch actuator
I drift	Manuell
Bus type	KNX
Modulær enhet ytterligere info	Connectable with different phases
Antall kontakter	12

Komplementær

Mulige funksjoner	Current detection
Totalt antall 18 mm moduler	12
Montering	DIN skinne
[ue] merkespenning	100...240 V
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
[in] merkestrøm	0,1...16 A
Lasttype	Incandescent lamps: <= 3600 W, 230 V AC Halogen lamper: <= 2500 W, 230 V AC Incandescent lamps: <= 1600 W, 100 V AC Incandescent lamps: <= 3840 W, 240 V AC Halogen lamper: <= 1086 W, 100 V AC Halogen lamper: <= 2608 W, 240 V AC Parallelt kompensert lysrør: <= 1086 VA, 100 V AC Parallelt kompensert lysrør: <= 2500 VA, 230 V AC Parallelt kompensert lysrør: <= 2608 VA, 240 V AC Kapazitiv: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor: <= 434 W, 100 V AC Motor: <= 1000 W, 230 V AC Motor: <= 1043 W, 240 V AC

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	13,400 cm
Pakke 1 Vekt	27,900 cm
Package 1 Weight	990,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	20,100 cm
Pakke 2 Bredde	30,400 cm
Pakke 2 Lengde	40,600 cm
Pakke 2 Vekt	6,308 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------