



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Serie	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Metering gateway
Bus type	KNX Modbus
Marked	Komersielle bygninger

Komplementær

Datakommunikasjon	Energi og kraft måling
Anvendes til	PM9C universal meter PM210 universal meter PM710 universal meter PM750 universal meter PM810 universal meter PM820 universal meter PM850 universal meter PM870 universal meter PM1200 universal meter PM6200 universal meter PM3250 universal meter PM3255 universal meter IEM3150 energy counter IEM3155 energy counter IEM3250 energy counter IEM3255 energy counter SIM10M smart interface module
Software type	Updateable software
Kommunikasjonsport protokoll	KNX Modbus
Tilkoblingsklemmer	Modbus: Skruklemmer KNX: bussterminal
Total number of 18 mm modules	2
Montering	DIN skinne
[ue] merkespenning	24 V

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,4 cm
Pakke 1 Vekt	15,8 cm
Package 1 Weight	251,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10

Pakke 2 Høyde	18,5 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,92 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------