




Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Energimåler
Bus type	KNX
Antall kanaler	3
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Type måling	Effekt Strøm Energi forbruk
Mulige funksjoner	Energistyring Alarm terskel Justerbar toleranse
[Us] matespenning	24 V DC, <12,5 mA
Forsyningsspenning	230 V AC 50/60 Hz
Ingangsstrøm	16 A etter kanal
Nøyaktighets klasse	Klasse 1 active energy i samsvar med IEC 61557-12
Målenøyaktighet	Effekt: +/- 10 % Strøm: +/- 10 %
Inngangstype	Current transformer 0...20 mA
18 mm avstand	4
Montering	DIN skinne
Start/stopp	Manuelt betjent: program mode
Lokal varslings	Grønn LED for RUN Rød LED for program mode Grønn og rød LED for kanalstatus
Tilkoblingsklemmer	Bussterminal for KNX bus 2,5 mm² Skruklemmer for inngang
Høyde	90 mm
Bredde	72 mm
Dybde	65 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,300 cm
Pakke 1 Bredde	12,700 cm
Pakke 1 Vekt	15,900 cm
Package 1 Weight	242,000 g

Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	19,400 cm
Pakke 2 Bredde	30,700 cm
Pakke 2 Lengde	40,600 cm
Pakke 2 Vekt	2,794 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer  Sirkulær profil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------