



Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Dimming actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX

Komplementær

Montering	DIN skinne
[ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall utganger	2
Lasttype	Glødelampe: 20...350 W på 230 V Halogenlampe: 20...350 W på 230 V LV halogen: 20...350 W på 230 V RC LED lamp: 2...200 W på 230 V RL LED lamp: 2...60 W på 230 V

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,100 cm
Pakke 1 Bredde	12,600 cm
Pakke 1 Vekt	15,900 cm
Package 1 Weight	260,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,994 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------