



Teknisk informasjon

Produktspekter	Mureva Styl
Produkt eller type komponent	Box cover
Kompatibel med	Altira fixing adaptor
Fargetone	Grå (RAL 7016)

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt Overflate
Deksel	Lokk
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Materiale	PP (polypropylen) PC (polykarbonat)
Lengde	71 mm
Høyde	29 mm
Bredde	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK06
Flammehemming	Selvslukkende 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	7,5 cm
Package 1 Weight	35 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,7 cm

Pakke 2 Bredde	16 cm
Pakke 2 Lengde	39,3 cm
Pakke 2 Vekt	460 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	3,52 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------