



Teknisk informasjon

Produktspekter	Mureva Styl
Produkt eller type komponent	Montasjeboks
Kompatibel med	Mureva Styl Kapsling
Fargetone	Grå (RAL 7016)

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Antall hull	1 hull
Kabelinngang	Easy valve access
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Materiale	PP (polypropylen) SEBS
Lengde	76 mm
Høyde	54 mm
Bredde	76 mm
Dybde	54 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Godkjenninger	AENOR NF
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK08
Flammehemming	Selvslukkende 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,600 cm
Pakke 1 Bredde	5,400 cm
Pakke 1 Vekt	7,600 cm

Package 1 Weight	69,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	39,500 cm
Pakke 2 Vekt	788,000 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,482 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------