



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt eller type komponent	Elektronisk hygrostat
Fuktighet innstillingsområde	20...80 %
Skjermtype	OLED-skjerm
Vist informasjon	Relativ fuktighet

Komplementær

Forsyningsspenning	200 - 240 V AC
Maksimum svitsjekapasitet	4 A 230 V AC
Elektrisk tilkobling	6 terminaler, klem kapasitet: 2.5 mm ²
Monteringsmetode	Med skruer Klipset
Høyde	Utvendig: 85 mm
Bredde	Utvendig: 56 mm
Dybde	Utvendig : 44 mm
Montasjeplassering	På montasjeplate Kryss skinner 35 mm DIN-skinne Spacial oppreist
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Hysterese	3 %
Antall utganger	2 varmefunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL94 (material V0)
Produktsertifikater	UR

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,096 cm
Pakke 1 Bredde	7,62 cm
Pakke 1 Vekt	8,636 cm
Package 1 Weight	149,687 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------