



Oversikt

Leveringstid

Usually Ships within 4 Weeks

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt eller type komponent	Elektronisk hygroterm
Temperaturområde	-40...80 °C
Fuktighet innstillingsområde	20...80 %
Skjermtype	OLED-skjerm
Vist informasjon	Relativ fuktighet Temperatur i °F Temperatur i °C

Komplementær

Forsyningsspenning	200 - 240 V AC
Sensor type	Valgfri NTC ekstern sensor
Maksimum svitsjekapasitet	4 A 230 V AC
Elektrisk tilkobling	8 kontakter, klem kapasitet: 2.5 mm ²
Monteringsmetode	Klipset Med skruer
Høyde	Utvendig: 85 mm
Bredde	Utvendig: 56 mm
Dybde	Utvendig : 44 mm
Montasjeplassering	35 mm DIN-skinne Kryss skinner Spacial oppreist På montasjeplate
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Hysteres	2 K programmert verdi
Hysteres	3 %
Antall utganger	2 ventilasjon / varmfunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL94 (material V0)
Produktsertifikater	UR

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,096 cm
Pakke 1 Bredde	8,128 cm
Pakke 1 Vekt	8,89 cm
Package 1 Weight	149,687 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	12 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------