



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt eller type komponent	Elektronisk termostat
Temperaturområde	-40...80 °C
Skjermtype	OLED-skjerm
Vist informasjon	Temperatur i °F Temperatur i °C

Komplementær

Forsyningsspenning	9...30 V AC/DC
Sensor type	Valgfri NTC ekstern sensor
Maksimum svitsjekapasitet	4 A 30 V AC/DC
Elektrisk tilkobling	10 terminaler, klem kapasitet: 2.5 mm ²
Monteringsmetode	Med skruer Klipset
Høyde	Utvendig: 85 mm
Bredde	Utvendig: 56 mm
Dybde	Utvendig : 44 mm
Montasjeplassering	På montasjeplate Kryss skinner 35 mm DIN-skinne Spacial oppreist
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Hysteres	2 K programmert verdi
Antall utganger	2 ventilasjon / varmfunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL94 (material V0)
Produktsertifikater	UR

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	138 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	40 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	12,608 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------