



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt eller type komponent	Enkel termostat
Temperaturområde	0...60 °C
Vist informasjon	Temperatur i °F

Komplementær

Forsyningsspenning	250 V
Sensor type	Bimetall
Kontakttype og sammensetning	NC
Kontaktmotstand	10 mOhm
Levetid i sykluser	100000 sykluser
Maksimum svitsjekapasitet	2 A 120...250 V AC Induktiv pf: 0,6 10 A 250 V AC Ohmsk 15 A 120 V AC Ohmsk 30 W DC
Elektrisk tilkobling	4 terminaler, klem kapasitet: 2.5 mm ²
Monteringsmetode	Klipset
Høyde	Utvendig: 68 mm
Bredde	Utvendig: 33 mm
Dybde	Utvendig : 44 mm
Vekt	40 g
Montasjeplassering	På montasjeplate 35 mm DIN-skinne Kryss skinner Spacial oppreist
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
IP-grad	IP20
Hysterese	7 K +/- 0.4K
Hysterese	7 %
Antall utganger	1 varmefunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL94 (material V0)
Produktsertifikater	UL

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	65,333 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------