



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Motstand varmeapparat
Effektområde	90 W
Forsyningsspenning	12...24 V DC

Komplementær

Driftsposisjon	Vertikal
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Produktsertifikater	VDE[RETURN]UL
Materiale	Kropp: ekstrudert aluminium
Brukervilkår	Ovner må installeres med en termisk controller Elektrisk beskyttelse trengs Luft forseglet kabinett
Festemetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	19,5 cm
Package 1 Weight	476 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	20 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	7,616 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------