



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Motstand varmeapparat
Effektområde	100 W
Forsyningsspenning	270...420 V AC 50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	4 skrueterminaler 2.5 mm ²

Komplementær

Driftsposisjon	Vertikal
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Produktsertifikater	VDE[RETURN]UL
Materiale	Kropp: ekstrudert aluminium Dekke: Plast
Høyde	Utvendig: 150 mm
Bredde	Utvendig: 60 mm
Dybde	Utvendig : 90 mm
Brukervilkår	Ovner må installeres med en termisk controller Elektrisk beskyttelse trengs Luft forseglet kabinett
Festemetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	10 cm
Pakke 1 Vekt	17 cm
Package 1 Weight	494 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	50 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	115 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------