



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Motstand varmeapparat
Effektområde	10 W
Forsyningsspenning	12...24 V DC
Elektrisk tilkobling	Kabel 2 x 0.75 mm ² lengde: 300 mm

Komplementær

Driftposisjon	Vertikal
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Produktsertifikater	UL[RETURN]VDE
Materiale	Kropp: ekstrudert aluminium
Høyde	Utvendig: 85 mm
Bredde	Utvendig: 25 mm
Dybde	Utvendig : 57 mm
Brukervilkår	Elektrisk beskyttelse trengs Luft forseglet kabinett Ovner må installeres med en termisk controller
Festemetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	13 cm
Package 1 Weight	120 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	21 cm
Pakke 2 Bredde	40,5 cm
Pakke 2 Lengde	30 cm
Pakke 2 Vekt	7 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	CN
Garantiperiode	
Garanti	18 months