



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Motstand varmeapparat
Effektområde	10 W
Forsyningsspenning	12...24 V DC
Elektrisk tilkobling	2 skruklemmer 2.5 mm ²

Komplementær

Driftposisjon	Vertikal
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Produktsertifikater	VDE
Materiale	Kropp: ekstrudert aluminium Dekke: Plast
Høyde	Utvendig: 98 mm
Bredde	Utvendig: 38 mm
Dybde	Utvendig : 75 mm
Brukervilkår	Luft forseglet kabinett Ovner må installeres med en termisk controller Elektrisk beskyttelse trengs
Festemetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	11,5 cm
Package 1 Weight	176 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	16 cm
Pakke 2 Bredde	29 cm
Pakke 2 Lengde	37 cm
Pakke 2 Vekt	14,08 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------