



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Motstand varmeapparat
Effektområde	150 W
Forsyningsspenning	12...24 V DC
Elektrisk tilkobling	4 skrueterminaler 2.5 mm ²

Komplementær

Driftsposisjon	Vertikal
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Produktsertifikater	VDE
Materiale	Kropp: ekstrudert aluminium Dekke: Plast
Høyde	Utvendig: 150 mm
Bredde	Utvendig: 60 mm
Dybde	Utvendig : 90 mm
Brukervilkår	Luft forseglet kabinett Elektrisk beskyttelse trengs Ovner må installeres med en termisk controller
Festemetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7 cm
Pakke 1 Bredde	10 cm
Pakke 1 Vekt	17 cm
Package 1 Weight	500 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------