



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Ultra tynn motstand varmeapparat
Effektområde	25 W
Forsyningsspenning	240 V AC 50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Kabel lengde: 2 m

Komplementær

Driftsposisjon	Vertikal Horizontal
Omgivelsestemperatur drift	-60...70 °C
Temperaturområde	-40...70 °C
Materiale	Silikongummi
Høyde	Utvendig: 110 mm
Bredde	Utvendig: 230 mm
Dybde	Utvendig : 1,6 mm
Sammensetning	6 selvklebende borrelås 6 plast avstandsstykker 4 Telequick nøtter 4 clip-on nøtter Fikse tilbehør
Brukervilkår	Øvner må installeres med en termisk controller Luft forseglet kabinett Elektrisk beskyttelse trengs
Festemetode	Med 4 skruer
Montering	Standard monteringsplate DIN skinne Selvklebende borrelås Telequick montasjeplate

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	25,5 cm
Pakke 1 Vekt	28 cm
Package 1 Weight	302 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	MX
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------