



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 165 m3/t at 50 Hz Free flow rate med standard filter: 193 m3/t at 60 Hz
[Us] merkespenning	75...126 V
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	15.5 W 50 Hz 14.4 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,2 A 50 Hz 0,18 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 268 mm
Bredde	Utvendig: 248 mm
Dybde	Utvendig : 104 mm
Mål på utsparing	223 x 223 mm
Vekt	1,14 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	50 Pa strømningshastighet 0 m³ / h
Tilkoblinger	Faston connector
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal 1 strømedning
Brukervilkår	Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Omgivelsene må være forholdsvis ren

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19 cm
Pakke 1 Bredde	25,5 cm
Pakke 1 Vekt	27,5 cm
Package 1 Weight	1,4 kg

Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	120
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	170 cm
Pakke 2 Vekt	178 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------