



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Flow rate	Free flow rate: 170 m3/t at 50 Hz
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	17 W
Noise level < at	41 dB
Høyde	Utvendig: 119 mm
Bredde	Utvendig: 119 mm
Dybde	Utvendig : 38 mm
Vekt	0,82 kg
Materiale	Beskyttelsesgitteret: Stål
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 monteringskrage

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,096 cm
Pakke 1 Bredde	14,986 cm
Pakke 1 Vekt	17,018 cm
Package 1 Weight	848,226 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	20 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	8,84 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------