



### Oversikt

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Leveringstid | Usually Ships within 4 Weeks |
|--------------|------------------------------|

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | ClimaSys                                                                                                       |
| Produktnavn                  | ClimaSys CV                                                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Vifte                                                                                                          |
| Type of filter               | Standard                                                                                                       |
| Flow rate                    | Free flow rate med standard filter: 300 m3/t at 50 Hz<br>Free flow rate med standard filter: 350 m3/t at 60 Hz |
| [Us] merkespenning           | 75...126 V                                                                                                     |
| Forsyningsspenning           | 115 V 50/60 Hz                                                                                                 |

### Komplementær

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Absorbed power                   | 36 W 50 Hz<br>36 W 60 Hz              |
| [In] merkestrøm                  | 0,35 A 50 Hz<br>0,32 A 60 Hz          |
| Noise level < at                 | 55...56 dB                            |
| Lagertype                        | Ball                                  |
| Høyde                            | Utvendig: 268 mm                      |
| Bredde                           | Utvendig: 248 mm                      |
| Dybde                            | Utvendig : 116 mm                     |
| Mål på utsparing                 | 223 x 223 mm                          |
| Vekt                             | 1,3 kg                                |
| Materiale                        | Uttaksristen: injisert termo (ASA PC) |
| Farge                            | Uttaksristen: grå ( RAL 7035)         |
| Omgivelsestemperatur drift       | -10...70 °C                           |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                           |
| Maksimalt trykk                  | 158 Pa strømningshastighet 0 m³ / h   |
| Tilkoblinger                     | Faston connector                      |
| IP-grad                          | IP54                                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammensetning | 1 aksial motor<br>2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater<br>1 Filter: foran aksial motor<br>1 uttaksristen: front<br>1 cut-out mal<br>1 strømlledning                                                                                                            |
| Brukervilkår  | Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare<br>Omgivelsene må være forholdsvis ren<br>Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne<br>Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom<br>Overfrequent filterskift bør unngås |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 18,5 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 25 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 27,5 cm |
| Package 1 Weight         | 1,72 kg |
| Enhetstype pakke 2       | P12     |
| Antall enheter i pakke 2 | 64      |
| Pakke 2 Høyde            | 120 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 120 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 126 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt            |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                           |
| Kvikksølvfri               | Ja                                           |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|