



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 262 m3/t
[Us] merkespenning	25...60 V
Forsyningsspenning	48 V DC

Komplementær

Absorbed power	11 W
[In] merkestrøm	0,24 A
Noise level < at	55...56 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 268 mm
Bredde	Utvendig: 248 mm
Dybde	Utvendig : 103,4 mm
Mål på utsparring	223 x 223 mm
Vekt	1,1 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	158 Pa strømningshastighet 0 m³ / h
Tilkoblinger	Kabel
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal 1 strømløsning
Brukervilkår	Omgivelsene må være forholdsvis ren Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Overfrequent filterskift bør unngås

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18 cm
Pakke 1 Bredde	25 cm
Pakke 1 Vekt	28 cm
Package 1 Weight	1,36 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	50

Pakke 2 Høyde	100 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	83 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------