



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 38 m ³ /t at 50 Hz Free flow rate med standard filter: 39 m ³ /t at 60 Hz
[Us] merkespenning	75...125 V
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	3.3 W 50 Hz 3.5 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,16 A 50 Hz 0,16 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 137 mm
Bredde	Utvendig: 117 mm
Dybde	Utvendig : 49 mm
Mål på utsparing	92 x 92 mm
Vekt	0,22 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	29 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h
Tilkoblinger	Kabel
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal
Brukervilkår	Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Overfrequent filterskift bør unngås Omgivelsene må være forholdsvis ren Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	15,0 cm
Package 1 Weight	292,0 g
Enhetstype pakke 2	PAM

Antall enheter i pakke 2	340
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	80 cm
Pakke 2 Vekt	128 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------