



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 44 m3/t
[Us] merkespenning	36...56 V
Forsyningsspenning	48 V DC

Komplementær

Absorbed power	3.6 W
[In] merkestrøm	0,07 A
Noise level < at	40...41 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 137 mm
Bredde	Utvendig: 117 mm
Dybde	Utvendig : 49 mm
Mål på utsparring	92 x 92 mm
Vekt	0,23 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	29 Pa strømningshastighet 0 m³ / h
Tilkoblinger	Kabel
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal
Brukervilkår	Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Omgivelsene må være forholdsvis ren Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15 cm
Pakke 1 Bredde	15 cm
Pakke 1 Vekt	10 cm
Package 1 Weight	265 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------