



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Anti-insekt
Flow rate	Fri flyt hastighet uten filter eller grille: 170 m3/t Samlede strømningshastighet: 54 m3/t at 50 Hz
Forsyningsspenning	230 V 50/60 Hz

Komplementær

Høyde	Utvendig: 120 mm
Bredde	Utvendig: 120 mm
Dybde	Utvendig : 38 mm
Mål på utsparring	96 x 96 mm
Materiale	Uttaksristen: Stål Filter: rustfritt stål 304L
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
IP-grad	IP33
Sammensetning	1 aksial motor 1 strømledning 2 anti-insekt filter 2 metall louvere

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	15,0 cm
Pakke 1 Vekt	17,0 cm
Package 1 Weight	967,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	20,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,93 kg
Enhetstype pakke 3	PAM
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	80,0 cm
Pakke 3 Bredde	100,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	350,9 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------