



Oversikt

Leveringstid	Usually Ships within 4 Weeks
--------------	------------------------------

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 562 m3/t at 50 Hz Free flow rate med standard filter: 586 m3/t at 60 Hz
[Us] merkespenning	103...122 V
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	65 W 50 Hz 83 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,6 A 50 Hz 0,72 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 336 mm
Bredde	Utvendig: 316 mm
Dybde	Utvendig : 161 mm
Mål på utsparing	291 x 291 mm
Vekt	3,2 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	140 Pa strømningshastighet 0 m³ / h
Tilkoblinger	Tilkoplingsblokk
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal
Brukervilkår	Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Omgivelsene må være forholdsvis ren

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23 cm
Pakke 1 Bredde	32 cm
Pakke 1 Vekt	34 cm
Package 1 Weight	3,696 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	68
Pakke 2 Høyde	180 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	264 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------