



Oversikt

Leveringstid	Usually Ships within 4 Weeks
--------------	------------------------------

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Kompatibel med	Prisma P Prisma G
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 562 m3/t at 50 Hz Free flow rate med standard filter: 586 m3/t at 60 Hz
[Us] merkespenning	207...244 V
Forsyningsspenning	230 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 336 mm
Bredde	Utvendig: 316 mm
Dybde	Utvendig : 161 mm
Mål på utsparing	291 x 291 mm
Vekt	3,2 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	140 Pa strømningshastighet 0 m³ / h
Tilkoblinger	Tilkoplingsblokk
IP-grad	IP54

Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal
Brukervilkår	Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Omgivelsene må være forholdsvis ren Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23 cm
Pakke 1 Bredde	32 cm
Pakke 1 Vekt	34 cm
Package 1 Weight	3,554 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	119 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	120 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------