



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Topp hette med vifte
Kompatibel med	Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma iPM M Acti 9 Kapsling
Type of filter	G2
Flow rate	Med uttaksristen cut-out 291 x 291 mm: 350 m3/t Free flow rate: 575 m3/t at 50 Hz
Forsyningsspenning	230 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	85 W
Noise level < at	64 dB
Høyde	Utvendig: 96 mm
Bredde	Utvendig: 340 mm
Dybde	Utvendig : 340 mm
Mål på utsparing	228 x 228 mm
Materiale	Hette: Stål
Farge	Hette: grå (RAL 7035)
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 hette: toppen av kabinettet 1 fan 1 festeelementer

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,0 cm
Pakke 1 Bredde	35,0 cm
Pakke 1 Vekt	35,0 cm
Package 1 Weight	6,066 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	103,0 cm
Pakke 2 Bredde	105,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	377,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------