



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Fri flyt hastighet uten filter eller grille: 170 m3/t Free flow rate med standard filter: 65 m3/t at 50 Hz
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

Høyde	Utvendig: 124 mm
Bredde	Utvendig: 124 mm
Dybde	Utvendig : 55 mm
Mål på utsparring	Ø 108 mm
Materiale	Uttaksristen: ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) Filter: polyuretanskum
Farge	Uttaksristen: sort Filter: sort
IP-grad	IP20
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,2 cm
Pakke 1 Bredde	16,5 cm
Pakke 1 Vekt	14,8 cm
Package 1 Weight	763 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti

18 months