



Oversikt

Leveringstid	Usually Ships within 4 Weeks
--------------	------------------------------

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 983 m ³ /t at 50 Hz Free flow rate med standard filter: 944 m ³ /t at 60 Hz
[Us] merkespenning	103...122 V
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	145 W 50 Hz 182 W 60 Hz
[In] merkestrøm	1,279 A 50 Hz 1,6 A 60 Hz
Noise level < at	77...78 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 336 mm
Bredde	Utvendig: 316 mm
Dybde	Utvendig : 162 mm
Mål på utsparing	291 x 291 mm
Vekt	4,1 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	170 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h
Tilkoblinger	Tilkoplingsblokk
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal
Brukervilkår	Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Overfrequent filterskift bør unngås Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Omgivelsene må være forholdsvis ren

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,5 cm
Pakke 1 Bredde	33 cm
Pakke 1 Vekt	43 cm
Package 1 Weight	4,608 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	150 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	243 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------