



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 803 m3/t at 60 Hz Free flow rate med standard filter: 931 m3/t at 50 Hz
[Us] merkespenning	396...466 V
Forsyningsspenning	400 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	126 W 50 Hz 126 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0,21 A 50 Hz 0,26 A 60 Hz
Noise level < at	75...77 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 336 mm
Bredde	Utvendig: 316 mm
Dybde	Utvendig : 162 mm
Mål på utsparing	291 x 291 mm
Vekt	4,1 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	170 Pa strømningshastighet 0 m³ / h
Tilkoblinger	Tilkoplingsblokk
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal
Brukervilkår	Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Omgivelsene må være forholdsvis ren

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23,5 cm
Pakke 1 Bredde	32,5 cm
Pakke 1 Vekt	34,0 cm
Package 1 Weight	4,472 kg
Enhetstype pakke 2	P12

Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	110,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	131,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------