



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CV
Produkt eller type komponent	Vifte
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate med standard filter: 79 m ³ /t at 50 Hz Free flow rate med standard filter: 92 m ³ /t at 60 Hz
[Us] merkespenning	75...126 V
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

Absorbed power	15 W 60 Hz 16 W 50 Hz
[In] merkestrøm	0,207 A 50 Hz 0,179 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Lagertype	Ball
Høyde	Utvendig: 170 mm
Bredde	Utvendig: 150 mm
Dybde	Utvendig : 62 mm
Mål på utsparing	125 x 125 mm
Vekt	0,78 kg
Materiale	Uttaksristen: injisert termo (ASA PC)
Farge	Uttaksristen: grå (RAL 7035)
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	50 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h
Tilkoblinger	Faston connector
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal 1 strømlledning
Brukervilkår	Overfrequent filterskift bør unngås Omgivelsene må være forholdsvis ren Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	15,5 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	915 g

Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	21 cm
Pakke 2 Bredde	33 cm
Pakke 2 Lengde	43 cm
Pakke 2 Vekt	9,526 kg
Enhetstype pakke 3	PAM
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	105 cm
Pakke 3 Bredde	100 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	242 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------