



### Teknisk informasjon

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                            | Thalassa                                                                                                                                                   |
| Tilbehør / separat del kategori  | Montasjetilbehør                                                                                                                                           |
| Application                      | Modulær distribusjon søknad<br>Multi-purpose                                                                                                               |
| Produkt eller type komponent     | Chassis                                                                                                                                                    |
| Kortnavn utstyr                  | DLP                                                                                                                                                        |
| For enclosure nominal dimensions | -                                                                                                                                                          |
| Montasjeplassering               | Foran kabinett                                                                                                                                             |
| Kompatibel med                   | Thalassa Thalassa PLA<br>Thalassa Thalassa PHD                                                                                                             |
| Sammensetning                    | 1 chassis struktur<br>1 nøytral / jord stripe 2 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 6 mm <sup>2</sup><br>1 vanlig frontpanelet<br>5 frontpaneler med 35 mm DIN-skinne |
| Tilleggsinformasjon              | IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm                                                                                                        |

### Komplementær

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Front panel: selvslukkende<br>Chassis struktur og rails: galvanisert stål |
| Farge                       | Front panel: grå ( RAL 7035)                                              |
| Festemetode                 | Ved å feste elementet - på forsiden med støtte lokasjon                   |
| Justering                   | I høyde fra 40 til 85 mm for DIN-skinne                                   |
| Antall vannrette rekker     | 5                                                                         |
| Totalt antall 18 mm moduler | 165                                                                       |
| Type frontplate             | Ren og cut-out plater                                                     |
| Antall cut-out              | 5 hull                                                                    |
| Høyde                       | 1000 mm                                                                   |
| Bredde                      | 750 mm                                                                    |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 14,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 42,1 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 93,2 cm |
| Package 1 Weight         | 4,3 kg  |

### Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                 |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                              |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                |

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                 |
| <b>Logistisk informasjon</b> |                                                                                                                     |
| Opprinnelsesland             | ES                                                                                                                  |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                     |
| Garanti                      | 18 måneder                                                                                                          |