



### Teknisk informasjon

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Serie                            | Thalassa                                                  |
| Tilbehør / separat del kategori  | Montasjetilbehør                                          |
| Application                      | Multi-purpose<br>Modulær distribusjon søknad              |
| Produkt eller type komponent     | Chassis                                                   |
| Kortnavn utstyr                  | DLS                                                       |
| For enclosure nominal dimensions | - H: 180 mm W: 270 mm D: 180 mm                           |
| Montasjeplassering               | Foran kabinett                                            |
| Kompatibel med                   | Thalassa Thalassa PLS                                     |
| Sammensetning                    | 1 chassis struktur<br>1 front panel<br>1 35 mm DIN-skinne |

### Komplementær

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Front panel: selvslukkende<br>Chassis struktur og rails: galvanisert stål |
| Farge                       | Front panel: grå ( RAL 7032)                                              |
| Festemetode                 | Ved å feste elementet - på forsiden med støtte lokasjon                   |
| Antall vannrette rekker     | 1                                                                         |
| Totalt antall 18 mm moduler | 12                                                                        |
| Type frontplate             | Cut-out plate                                                             |
| Antall cut-out              | 1 hull                                                                    |
| Høyde                       | 255 mm                                                                    |
| Bredde                      | 170 mm                                                                    |
| Dybde                       | 90 mm                                                                     |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 9,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 17,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 25,5 cm |
| Package 1 Weight         | 530,0 g |

### Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                 |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                              |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer               |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|