



Teknisk informasjon

Produktspekter	Actassi
Produkt eller type komponent	Børste pakning
Tilbehør / separat del kategori	Kabelføring tilbehør
Applikasjon	Elektronisk applikasjon
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Serie kompatibilitet	Actassi OPB
Produsert i	Fiberoptisk kabelgjennomføring
Montasjeplassering	Knock-out kabelinngang
Festemetode	Avkuttet
Produktkompatibilitet	SF taket for Actassi plater
Høyde	Basen høyde: 100 mm
Bredde	Basen bredde: 10 mm
Dybde	Snødybde : 400 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	11 cm
Pakke 1 Vekt	40 cm
Package 1 Weight	140 g
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	22 cm
Pakke 2 Bredde	16 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	3 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømærket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	FR
Garantiperiode	
Garanti	18 months