



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Dør
Application	Multi-purpose
For enclosure nominal dimensions	-
Montasjeplassering	Front side
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLM
Sammensetning	1 dør 1 grep 4 fixing brackets

Komplementær

Materiale	Polyester belastet med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Låstype	Låse 5 mm dobbel bar
Antall låser	2
Porttype	Intern slett
Døråpning	Vendbar (110 °)
Høyde	Rutenett mønster: 315 mm
Bredde	Rutenett mønster: 205 mm
Dybde	Tilgjengelig dybde mellom kabinett dør : 26 mm Tilgjengelig dybde mellom bakre : 152 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,3 cm
Pakke 1 Bredde	27,5 cm
Pakke 1 Vekt	39,5 cm
Package 1 Weight	960,0 g
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	150
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	140 cm
Pakke 2 Vekt	185 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	ES
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder