



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Dør
Application	Multi-purpose
For enclosure nominal dimensions	-
Montasjeplassering	Front side
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLM
Sammensetning	1 dør 1 grep 4 fixing brackets

Komplementær

Materiale	Polyester belastet med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Låstype	Låse 5 mm dobbel bar
Antall låser	2
Porttype	Intern slett
Døråpning	Vendbar (110 °)
Høyde	Rutenett mønster: 515 mm
Bredde	Rutenett mønster: 305 mm
Dybde	Tilgjengelig dybde mellom kabinett dør : 32 mm Tilgjengelig dybde mellom bakre : 194 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	37,000 cm
Pakke 1 Vekt	60,500 cm
Package 1 Weight	1,881 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	29,000 cm
Pakke 2 Bredde	38,500 cm
Pakke 2 Lengde	61,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,510 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	90,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	49,620 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------