



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Dør
Application	Multi-purpose
For enclosure nominal dimensions	-
Montasjeplassering	Front side
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLA
Sammensetning	1 dør Festelementer M8 messing inserts

Komplementær

Materiale	Aluminium
Farge	Grå (RAL 7035)
Låstype	Låse 5 mm dobbel bar
Antall låser	2
Porttype	Intern slett
Døråpning	VENSTRE (110 °)
Høyde	898 mm
Bredde	648 mm
Dybde	Tilgjengelig dybde mellom kabinett dør : 30 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	66,500 cm
Pakke 1 Vekt	91,000 cm
Package 1 Weight	5,469 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	90,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	94,035 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	ES
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder